

**HOLEX****Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: G0618****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 G0618
GTIN	4045197804907
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	50 mm
Fej Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Alak	G0618
Fogazás finomsági foka	durva
Alak leírása	Hegyes, ívelt

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		