

HOLEX**Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: L1230****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 L1230
GTIN	4045197804945
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Fogazás finomsági foka	durva
Fej Ø	13,2 mm
Teljes hossz	77 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp

Alak	L1230
Fejhossz	32 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		