

Garant**Kisméretű turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: A0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546908 A0313
GTIN	4045197804969
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

HM turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Fej Ø	3 mm
Alak leírása	Henger
Alak	A0313
Teljes hossz	40 mm

Fogazás rövid jelölése	Z9
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z9 fogazás
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		