

Garant**Kisméretű turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: C0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546908 C0313
GTIN	4045197804976
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

HM turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	C0313
Teljes hossz	40 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Szár Ø	3 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)

Fogazás rövid jelölése	Z9
Fej Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z9 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		