

Garant**Kisméretű turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: D0403****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 546908 D0403 |
| GTIN | 4045197804983 |
| Árucikk kategória | 51D |

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

HM turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Fogazás finomsági foka | nagyon durva (NE / alu) |
| Fogazás rövid jelölése | Z9 |
| Szár Ø | 3 mm |
| Fej Ø | 4 mm |
| Alak | D0403 |
| Alak leírása | Gömb |
| Teljes hossz | 34 mm |
| Fejhossz | 3 mm |
| Sorozat | Z9 fogazás |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |