

Garant**Kisméretű turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: F0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546908 F0313
GTIN	4045197804990
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

HM turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	F0313
Fej Ø	3 mm
Szár Ø	3 mm
Fogazás rövid jelölése	Z9
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Teljes hossz	40 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z9 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		