

**Garant****Kisméretű turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: G0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546908 G0313
GTIN	4045197805003
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

HM turbómaró, szár Ø 3 mm.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	3 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Alak	G0313
Fogazás rövid jelölése	Z9
Fej Ø	3 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Teljes hossz	40 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z9 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		