

**Garant****Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrási  
D1 / D2: 122/180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274044 122/180
GTIN	4062406204396
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz.  $D_2 = 999$  a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Felhasználás:**

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

Max. fogásmélység $t_{max}$	20 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	180 mm
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	122 mm
Felhasználás módja	jobbos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség $w$	4 mm

Termék fajtája

Lapkatartó betét