

Garant**Setting Bench SB 1, Típus: 600****Rendelési adatok**

Rendelés száma	439900 600
GTIN	4062406206017
Árucikk kategória	41R

Leírás**Kivitel:**

Egyszerűen és kényelmesen kezelhető horizontális beállító készülék műhelyben használható érintőképernyővel belső és külső mérőkészülékek beállításához. A készülék jó kidolgozási minőségű és masszív gránit alappal, valamint nagy pontosságú megvezetőkkel rendelkezik. A nagy pontosságú motorvezérlés szabályozza a beállított értékeket különböző mérőerők kifejtése során is valós időben. Többnyelvű szoftver. USB csatlakozó nyomtatóhoz és szkennelhez.

Funkció:

- **Belső és külső méretek adhatóak meg milliméterben vagy colban.**
- **Integrált tőrés kalkulátor min., max. és középérték gyors kiválasztásával.**
- **Kedvencek tárolása mérőeszközök ismételt beállításához.**
- **A folyamatot (előzményeket) rögzíti és az bármikor behívható.**

Tartalom:

Tápegység, porvédő tok, gyári kalibrálás, használati útmutató, szállítási tartók.

Opcionális tartozék:

Adapter 439910; 439912; 439915; 439916 sz., nyomtató 085505 sz., 2D vonalkód szkennel 439930 sz. 1950GHD méret, konnektor elosztó 081163; 081179 sz.

Figyelem:

A mérési eltérés határértéke (MPE) VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, 17.2 lapja szerint. Engedélyezett környezeti feltételek $20\text{ °C} \pm 3\text{ K}$, kalibrált etalonokkal vagy normál mérőeszközökkel mérve az integrált hőmérséklet kompenzáció alkalmazásával.

Műszaki leírás

Súly	140 kg
Hálózati feszültség	100 - 240 V
Interfész	USB csatlakozó
Magasság	596 mm
Kimeneti feszültség	24V, 5A
Alapelem mélység	320 mm
Ismétlési pontosság (2 σ)	1 μ m
Alaplap hossza	1140 mm
Külső méréstartomány	40,1 - 655 mm
Belső méréstartomány	1 - 615 mm
Hálózati frekvencia	50 - 60 Hz
Pontosság	1,5 + L(mm)/300 μ m
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Teljesítményfelvétel	150 W
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Leolvasás	0,001 mm
Áramellátás	100 – 240 V
Kijelző mérete	10 coll
kijelzés módja	TFT érintőképernyő
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Beállító készülék

Tartozék

Konnektor elosztó túlfeszültség védelemmel Csatlakozó aljzatok száma	081163
Adapter belső felfekvő felület1 db Típus INSIDE	439912 INSIDE
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 90-300	439914 90-300
Címkenyomtató LabelWriter Típus LW450	085505 LW450

Adapter külső felfekvő felület1 db Típus OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90
Kézi 2D szkennel Típus 1950GHD	439930 1950GHD
Adapter készlet univ. mérőkészülékekhez Típus UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL