

Garant**Setting Bench SB 1, Típus: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	439900 1000
GTIN	4062406206024
Árucikk kategória	41R

Leírás**Kivitel:**

Egyszerűen és kényelmesen kezelhető horizontális beállító készülék műhelyben használható érintőképernyővel belső és külső mérőkészülékek beállításához. A készülék jó kidolgozási minőségű és masszív gránit alappal, valamint nagy pontosságú megvezetőkkel rendelkezik. A nagy pontosságú motorvezérlés szabályozza a beállított értékeket különböző mérőerők kifejtése során is valós időben. Többnyelvű szoftver. USB csatlakozó nyomtatóhoz és szkennelhez.

Funkció:

- **Belső és külső méretek adhatóak meg milliméterben vagy colban.**
- **Integrált tőrés kalkulátor min., max. és középérték gyors kiválasztásával.**
- **Kedvencek tárolása mérőeszközök ismételt beállításához.**
- **A folyamatot (előzményeket) rögzíti és az bármikor behívható.**

Tartalom:

Tápegység, porvédő tok, gyári kalibrálás, használati útmutató, szállítási tartók.

Opcionális tartozék:

Adapter 439910; 439912; 439915; 439916 sz., nyomtató 085505 sz., 2D vonalkód szkennel 439930 sz. 1950GHD méret, konnektor elosztó 081163; 081179 sz.

Figyelem:

A mérési eltérés határértéke (MPE) VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, 17.2 lapja szerint. Engedélyezett környezeti feltételek 20 °C ±3 K, kalibrált etalonokkal vagy normál mérőeszközökkel mérve az integrált hőmérséklet kompenzáció alkalmazásával.

Műszaki leírás

Kimeneti feszültség	24V, 5A
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Hálózati feszültség	100 - 240 V
Magasság	626 mm
Hálózati frekvencia	50 - 60 Hz
Belső méréstartomány	1 - 1016 mm
Ismétlési pontosság (2 σ)	1 μ m
Alaplap hossza	1540 mm
Interfész	USB csatlakozó
Pontosság	1,5 + L(mm)/300 μ m
Teljesítményfelvétel	150 W
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Külső méréstartomány	40,1 - 1056 mm
Alapelem mélység	320 mm
Súly	210 kg
Leolvasás	0,001 mm
Áramellátás	100 – 240 V
kijelzés módja	TFT érintőképernyő
Kijelző mérete	10 coll
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Beállító készülék

Tartozék

Címkenyomtató LabelWriter Típus LW450	085505 LW450
Adapter külső felfekvő felület1 db Típus OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90
Konnektor elosztó túlfeszültség védelemmel Csatlakozó aljzatok száma	081163

Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 90-300	439914 90-300
Kézi 2D szkener Típus 1950GHD	439930 1950GHD
Adapter készlet univ. mérőkészülékekhez Típus UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapter belső felfekvő felület1 db Típus INSIDE	439912 INSIDE