



LED-es kézi reflektor Spot lámpa, Típus: HS5R



Rendelési adatok

Rendelés száma	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

LED-es kézi reflektor ABS műanyagból integrált akkuval és három fényfokozattal a munkaterület optimális megvilágításához.

- **Tartómagnessel fém tárgyakra való rögzítéshez.**
- **Figyelmeztető fényjelzésként használható színszűrős lap felhelyezésével.**
- **A világítási időtartam 2 órától akár 9,5 óráig terjed a beállított fényintenzitástól függően.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Lámpa, töltőállomás fali tartóval, USB kábel, színszűrős lap, kezelési útmutató.

Műszaki leírás

Fényáram 2 fokozat	105 lm
Világítási idő	2 óra
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

IP védettségi osztály	IP 20
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	420 lm
Energiaellátás	Akkus
Égő	LED modul
Billenési tartomány	90 fok
Világítási időtartam 2. fokozat	9,5 óra
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Munkalámpa