

**LOCTITE****Felülettömítő anyag, 25 ml, Típus: 518****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083338 518
GTIN	4058093019474
Árucikk kategória	04L

**Leírás****Kivitel:**

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben.

A **teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez**. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Közepesen rugalmas, középkemény felülettömítő termék merev öntvény, alumínium és acél karimákon való használathoz. Max. 0,25 mm hézagokat is át tud hidalni és egy rugalmas, vegyszereknek ellenálló és ellenállóképes tömítést hoz létre. A kötések még hosszabb használat esetén is könnyen oldhatóak.

- **Nagyobb szilárdságú a szennyezett felületeken**
- **Nagyobb rugalmasság és tapadószilárdság**
- **Továbbfejlesztett tömítő hatás**
- **Nagy hézag áthidalás**
- **Nagy teljesítményű inaktív fémfelületeken aktivátor nélkül**

**Felhasználás:**

Közepes szilárdságú, univerzálisan használható felülettömítés - kitűnően tűri a szennyeződéseket. Ideális acél-, öntvény- és alumínium palackokhoz.

**Figyelem:**

A felületeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

**Műszaki leírás**

Üzemi szilárdság	0,25 óra
------------------	----------

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Gyártó jelölése	LOCTITE 518
Tulajdonság	olajálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Vízálló
Tulajdonság	Glikol álló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Alumínium
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási tartomány	Felülettömítés
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Dinamikus viszkozitás	750000 - 1000000 mPas
Űrtartalom	25 ml
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Alak	folyékony
Száradás	1 min
Festék	piros
Maximális hézagméret	0,25 mm
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Terméknév attribútum	25 ml
Termék fajtája	Tömítőanyag