

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron Ø 6 mm, Típus: 3550-180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Sűrített levegős egyenes csiszoló 1050 W leadott teljesítménnyel és **18000 ford./perc** maximális fordulatszámmal.

Szorítópatron Ø 6 mm. Rövid kivitel.

Műszaki leírás

Súly	1,2 kg
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Maximum levegőigény	1560 l/min
Leadott teljesítmény	1050 W
Működési zajkibocsátás	81 dB(A)
Hossz	248 mm
Gyártó jelölése	3550-180
Maximális fordulatszám	18000 min ⁻¹
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

