



## Vízpumpafogó gyors karos működtetéssel, Teljes hossz: 260mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706340 260
GTIN	4000896188451
Árucikk kategória	76B

### Leírás

**Kivitel:**

Gyors karos működtetéssel. Állítás átfogás nélkül, egykezes használat lehetséges. Pofa fogazása további indukciós edzéssel a hosszú élettartam érdekében és a forgásiránnyal szemközti fogak a jobb fogáshoz. Pontos illeszkedés a lézerrel vágott állítható fogak következtében. Merítéssel bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 8976**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

### Műszaki leírás

Befogható tartomány csőnél	2 coll
Hatszög befogási tartomány	50 mm
Nyél	Műanyag bevonattal
Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	Induktívan edzett
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

