



Akkus fúró-csavarozó cserélhető fúrótokmánnal, Típus: GSR1235FCF



Rendelési adatok

Rendelés száma	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Pontos munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken a kompakt méretnek köszönhetően **bittartóval** vagy cserélhető **excenteres vagy szögadapterrel**. Rugalmas munkavégzés a cserélhető rendszer következtében négy különböző **FlexiClick** adapterrel. Kényelmesen használható: Az adapterek a 16 különböző pozíció beállításához egyszerűen a készüléken maradnak.

Tartalom:

Töltőkészülék, excenteres adapter, fúró befogó, sarokfúró adapter, bittartó és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 460 min ⁻¹
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1300 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GSR 12V-35 FC
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Maximális nyomaték lágy	20 Nm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Max. vibráció EN szerint	<1,9 m/s ²
Jellemző felhasználás	Strong
Motor felépítése	2 pólusú motor
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Maximális nyomaték kemény	35 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	32 mm
Súly	0,8 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	cserélhető fúrótokmánnyal, 12V
USP2	2 akkuval L-Boxx-ban

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V

073855 B12