



Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657215 100
GTIN	4018754266203
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657950 sz. alatt. **Mértékegységek:** Nm, lbf.ft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplítmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Súly	940 g
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Maximális nyomaték	100 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Nyomatéktartomány	15 - 72,5 lbfft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	360,5 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	370 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	343 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem

Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
	657590 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-
Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4

657212 4