



Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 200Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657215 200
GTIN	4018754268870
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657950 sz. alatt. **Mértékegységek:** Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkés.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Maximális nyomaték	200 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Súly	1210 g
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Kijelzés	analóg
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
Nyomatéktartomány	30 - 145 lbfft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	460 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	435 mm
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	455 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz típus 2	657213 2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Skálaablak nyomatékkulcshoz típus 2	657212 2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz típus 4	657211 4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Feltűzhető racsnitípus Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Feltűzhető racsnikioldóval típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Skálaablak nyomatékulcsához Típus 4	657212 4