



Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 400Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657215 400
GTIN	4018754268887
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657950 sz. alatt. **Mértékegységek:** Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplárméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplármérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplármérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	1620 g
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Maximális nyomaték	400 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Nyomatéktartomány	80 - 400 Nm
Nyomatéktartomány	60 - 300 lbfft
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [L ₁]	570 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Teljes hossz L	590 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	595 mm
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [L ₂]	25 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Feltűzhető racsnitípus-Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2

Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög
2-1/2 coll

657580 2-1/2

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4

657212 4