



Nyomatékkulcs négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 50Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657205 50
GTIN	2050002047273
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Beállítás: A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplímet a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Maximális nyomaték	50 Nm
Kijelzés	analóg
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Súly	800 g
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	2 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	6 - 50 Nm
Nyomatéktartomány	5 - 36 lbfft
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	288 mm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	305,5 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657590 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 50 Nm	657215 50
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4	657212 4