

HT befogó koffer készlet, HSK-A 63 rövid, Típus: 63



Rendelési adatok

Rendelés száma	307546 63
GTIN	2050002007710
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **SK40 és HSK-A 63 kivitel Balluffchip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**

Előny:

- **A maximális átvihető nyomaték (550 Nm), ennek köszönhetően nagy folyamatbiztonság.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**
- **Nagyon jó körfutási és ismétlési pontosság < 0,003mm.**
- **Egyszerű kezelés.**
- **Pontos axiális hosszbeállítás.**
- **Hőálló 170 °C-ig.**
- **Teljes rugalmasság a kiváló minőségű szűkítőperselyeknek köszönhetően.**

Felhasználás:

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**
- **Marás során nehéz forgácsoláshoz.**

Tartalom:

1× 307550 sz. 20 méretű GARANT HT hidropasztikus szerszámtartó, 5× szűkítőpersely Ø 20 - befogási Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× 5-ös szorítókulcs, 1× koffer habszivacs betéttel.

Opcionális tartozék:

- **Hűtőfolyadék cső 309880 sz.**

· **Dugókulcs 309890 sz.****Műszaki leírás**

Hasznos hossz L ₁	54 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	52,5 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó