



## Fúrógép, Típus: GBM132RE



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Kézi fúrógép nagy teljesítményű 750 W motorral és nagy nyomatékkal max. 13 mm furatokhoz acélban.

- **2 fokozatú meghajtás.**
- **Golyós és gördülő csapágyazott a pontos munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.**
- **Kis sarokméret, 29 mm.**
- **Fokozatmentes fordulatszám előválasztás beállító tárcsával.**
- **Vezérlő elektronika pontos megfúráshoz.**
- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Az orsónyak Ø 43 mm (európai szabvány) – fúróállványon használható.**
- **Jobb- / bal forgásirány.**
- **Puha markolat.**

#### Előny:

Akár 13 mm Ø furatokhoz acélban.

#### Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm, segédmarkolat, mélységütköző 210 mm, L-BOXX 102.

### Műszaki leírás

Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
--------------------	------------------

Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	32 mm
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	13 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3000 min <sup>-1</sup>
Súly	2,4 kg
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1000 min <sup>-1</sup>
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában 2. fokozat	20 mm
Max. vibráció EN szerint	7,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	8 mm
Teljesítményfelvétel	750 W
Gyártó jelölése	GBM 13-2 RE
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép