



Fúrókalapács, Típus: GBH540DCE



Rendelési adatok

Rendelés száma	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű univerzális fúrókalapács erős ütőművel (8,8 J ütés energiával) és **SDS-max szerszám befogóval**.

- **A Vibration-Control vibráció csillapítás kellemesebb munkavégzést biztosít hosszú idejű használat esetén is.**
- **Automatikus kapcsolóreteszelés a különösen kényelmes kezeléshez tartós vésési felhasználás esetén.**
- **Constant-Electronic, Service kijelző és készenlét kijelző a maximális munkavégzési kényelem érdekében.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám beállításához az optimális teljesítmény érdekében.**

Előny:

Vibration-Control.

Tartalom:

Segédmarkolat, gépkendő. Zsirtubus, segédmarkolat, gépkendő és koffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1150 W
Gyártó jelölése	GBH 5-40 DCE

Ütési energia	8,8 J
Szerszámbefogó alakja	SDS Max
Maximális ütésszám	3050 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	40 mm
Max. vibráció EN szerint	10,5 m/s ²
Súly	6,8 kg
Szár	SDS Max
Csomagolás	Szállítóköffer
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4 mm	787047 4
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 12 mm	787060 12
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 10 mm	787047 10
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 12 mm	787045 12
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 4 mm	787040 4
Keményfém univerzális fúró készlet Fúró Ø 4-10 mm	787050 4-10
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 10 mm	787040 10
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 10 mm	787060 10
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 6 mm	787045 6
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 8 mm	787040 8

HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 5 mm	787047 5
Keményfém univerzális fúró készlethosszú Fúró Ø 6-12 mm	787055 6-12
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 6 mm	787047 6
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 6 mm	787040 6
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 12 mm	787040 12
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 8 mm	787047 8
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 10 mm	787045 10
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 5 mm	787040 5
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 8 mm	787045 8
Keményfém univerzális bitfúró készlet, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4-10 mm	787057 4-10
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 8 mm	787060 8