



## Hegyes kombinált fogó, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 145mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	701650 145
GTIN	4003773078975
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Fogófelületek speciális hárompontos kontúrral lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően. A markolatrészen lévő mart hornyok kis alkatrészek, mint pl. szegek, stiftek és csapok biztonságos megfogást és húzását teszik lehetővé. Kézre álló, nehezen hozzáférhető területeken végzett munkákhoz. Karcsú alakú fej hegyes végű pofákkal.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5746.**

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

### Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó