

## Biztonsági csap, Típus: E



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 981520 E      |
| GTIN              | 2050002019171 |
| Árucikk kategória | 96V           |

### Leírás

#### Kivitel:

Különböző anyagokból készül biztonsági csapok a hordókból történő ellenőrzött vételezés érdekében. Cseppenésmentes alumínium biztonsági csap nemesacél rugóval, önzáró. 25 mm áteresztő, forgó csukló 2 siklógyűrűvel és O-gyűrű tömítéssel. Szelep O-gyűrűvel. A nyitáshoz nyomja meg (adagolás lehetséges), a vételezést követően forgassa felfelé, ezáltal nincs utáncseppenés. 205 °C-ig hőálló.  
Kannákhoz és IBC tartályokhoz. 60 mm fűrészfog menet.

### Műszaki leírás

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Készlet tartalma      | 1               |
| Lángelfojtás          | igen            |
| Tömítés anyaga        | FPM/FKM         |
| Automatikusan záródik | igen            |
| Anyag                 | Alu             |
| Csatlakozó menet      | 60 mm           |
| Termék fajtája        | Biztonsági csap |

