



Digitális mérőóra Leolvasás 0,01 mm, 3 darabos készlet, Méréstartomány: 12,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434007 12,5
GTIN	4062406206284
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.

- Számláló irányváltó.
- Nagyon keskeny ház.

Kivitel reklámszöveg:

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.

Tartalom:

3 x mérőóra 434004 sz. 12,5 méret.

Inkluzív fedél és 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó.

Műszaki leírás

Méréstartomány	12,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1

Mérőerő	0,8 – 1,4 N
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Ház Ø	58 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Ház vastagsága	26 mm
Hibahatár	0,025 mm
Befogószer Ø h7	8 mm
Kalibrálás	C1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3X12,5 mm	023010 3X12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3X12,5 mm	023000 3X12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11

Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6

Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Digitális mérőóraleolvasás 0,01 mm Méréstartomány 12,5 mm	434004 12,5