

**Mahr****Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm 3 darabos készlet,  
Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,4/29mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

**1/100-os leolvasással.**

**Mahr** – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

**Felhasználás:**

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

**Tartalom:**

**3 x szögtapintós mérőóra** 436301 sz. 0,4/29 méret.

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

**Opcionális tartozék:**

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

**Alkatrész:**

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

**Figyelem:**

**További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01** – Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Ház Ø	29 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Billenési tartomány	2×110° fok
Mérőerő	0,15 N
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Befogósár Ø h6	8 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

**Szolgáltatások**

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus 3X	023330 3X
DAkkS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus 3X	023340 3X

**Tartozék**

Befogósár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm	436311 4
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső Ø 30 mm	436328 30
Befogósár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm	436311 8
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436371 2R
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 3 mm	436371 3
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436371 1
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436371 2
Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm Méréstartomány irányonként / ház Ø 0,4/29 mm	436301 0,4/29