



Elektronikai csavarhúzó készlet Kraftform-Micro, Csavarhúzók száma: 25



Rendelési adatok

Rendelés száma	667170 25
GTIN	4013288209580
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel forgatható központosító sapkával és gyorsforgató felülettel. **Penge** speciális acélból. „**Big Pack**” 25 darabos, textil tokban.

Tartalom:

25 darabos textil felgöngyölhető tokban.

1-1 db csavarhúzó Phillipshez 000; 00; 0 méret.

1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz, TX1; TX3 méret.

1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval TX5; TX6; TX7; TX8; TX10. méret.

1 db csavarhúzó TorxPlus®-hoz, 1IPR méret.

1-1 db csavarhúzó belső hatszöghöz 627470 sz. 0,9; 1,3; 1,5; 2 méret.

1-1 db lapos csavarhúzó 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0 méret.

1-1 db dugókulcs nyéllel külső hatszöghöz 4; 5,5 méret.

1 db csavarhúzó Microstix®-hez m × 40 mm méret.

1 db kiemelő 3,5×50 mm.

Figyelem:

A 25 darabos ESD „Big Pack” a shopban kapható a 669924 sz. 25 méret alatt.

Műszaki leírás

Profil	6-szög rátűzőkulcs
--------	--------------------

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Microstix® csavarokhoz
Profil	Lapos-csavarhúzó
Gyártó jelölése	Kraftform Micro Big Pack 1
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 1,5 mm	627470 1,5
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 2 mm	627470 2
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 1,3 mm	627470 1,3
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 0,9 mm	627470 0,9