



LED-es géplámpa lapos, Típus: 546mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081438 546
GTIN	4260131238680
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es géplámpa **alumínium házzal** és egy szálcsiszolt akril lappal a **homogén 160 fokos megvilágítás érdekében**.

- **Csekély fényvisszaverődés, vakítás- és villogásmentes.**
- **24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható.**

Lapos fénycsík, 45°-ban billenthető.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Gumibevonatú mágnesek, tápegység.

Műszaki leírás

Világítási teljesítmény	24 W
Fényáram	2400 lm
Égő	LED modul

Teljes magasság	36 mm
Energiaellátás	Vezetékes
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	546 mm
Teljes szélesség	40 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Termék fajtája	Géplámpa