



LED-es géplámpa lapos, Típus: 303mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081438 303
GTIN	4260131238673
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es géplámpa **alumínium házzal** és egy szálcsiszolt akril lappal a **homogén 160 fokos megvilágítás érdekében**.

- **Csekély fényvisszaverődés, vakítás- és villogásmentes.**
- **24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható.**

Lapos fénycsík, 45°-ban billenthető.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Gumibevonatú mágnesek, tápegység.

Műszaki leírás

Fényáram	1200 lm
Világítási teljesítmény	12 W
Égő	LED modul

Teljes magasság	39 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Teljes hossz	303 mm
ATEX zóna	Nincs
Teljes szélesség	40 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Termék fajtája	Géplámpa