

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 3 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920804 1500
GTIN	4062406207069
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Rövidített nyitott ház az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 125, 150, 250

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Alapszekrény szélessége	1300 mm
Magasság	850 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Sorozat	Ready-to-go
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Súly	126 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/6	950320 125/6
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/4	950320 125/4
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/1	950320 125/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/3	950320 125/3
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5