

Polclapos polc, 1 alappolc, 2 polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság / polclap szélessége: 2000/1000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990531 2000/1000
GTIN	
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg polconkénti **teherbírással** szállítható. A rakodási szintek 25 mm-es osztásban állíthatóak. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan összeszerelhető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezvítés kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclapok száma	15
-----------------	----

Felépítmény mérete	3072×436 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc