



Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Irányváltó karral jobbos és balos meghúzáshoz, munkaszög 4°.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 90

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3120
Teljes hossz	116 mm
Fogak száma	90
Munkaszög	4 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Racsní

