

## Impregnált biztonsági fa járórács, 1×életöréssel a hosszanti oldalon és kétszeres fellépő profillal / széles oldal, Szélesség 80 cm, Járórács hossza: 200cm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	964862 200
GTIN	4047482136298
Árucikk kategória	96C

### Leírás

#### Kivitel:

Biztonsági fa járórácsok stabil, recézett bükkfalécekből. A lécek összekapcsolása 3 mm vastag nemesacél huzalokkal történik. Sárgaréz lezáró és takaró elemek. A rugalmas NBR gumilábak megakadályozzák a fa járórácsok elcsúszását és nagyon kényelmes járásit biztosítanak. Az impregnálást követően különösen alkalmas olajoknál és hűtő kenőanyagoknál. Tisztítás: Tekerje fel a farácsot.

**Magasság:** kb. 35 mm

**Súly:** kb. 13 kg/m<sup>2</sup>

**Szabvány:** Az IFA (Német Balesetbiztosító Munkavédelmi Intézete) csúszásgátlási (R11) és térfogat kiszorítási (V10) vizsgálatnak vetette alá.

#### Fellépő profil:

Plusz életörés a fa járórács **széles oldalán**.

#### Életörés:

Plusz életörés a faléc-rácsok **hosszanti oldalán** 45°-ban.

### Műszaki leírás

Járórács hossza	200 cm
Súly	24,5 kg
Gyártó jelölése	Fa járórács
Terméknév attribútum	Szélesség 80 cm

Járórács szélessége	80 cm
Termék fajtája	Fa járórács