



## Műhelytartozék készlet, Szerszámok száma: 26



### Rendelési adatok

Rendelés száma	955081 26
GTIN	4062406207182
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Keményhab alapkészletek egy fiók teljes 20×20G hasznos területéhez.

#### Alkalmazható:

GridLine Ready-to-go munkapadok, GridLine Vario munkapadok 24G házzal, GridLine 24G ház, GridLine 24×24G szerszámsekrény, GridLine 20×20G fiókok, 914590 sz. GridLine XL ToolCar.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955081 méret: 1 db

HOLEX LED-es zseblámpa 081437 sz. BLACK méret: 1 db

HOLEX digitális tolómérő ABS, 412821 ABS sz. 150 méret: 1 db

HOLEX kengyeles mikrométer, 420200 sz. 0–25 méret: 1 db

HOLEX mérőszalag, 462010 sz. 3 méret: 1 db

HOLEX vízmérték, 467435 sz. 300 méret: 1 db

HOLEX villáskulcs 610950 sz. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22 méret: 1–1 db

HOLEX hajlított hatszögméret készlet 627225 sz. 9 méret: 1 db

HOLEX lapos csavarhúzó erős nyéllel 660701 sz. 3,5; 5,5; 8 méret: 1–1 db

HOLEX rövid csavarhúzó Phillipshez, 664201 sz. 5,5 méret: 1 db

HOLEX csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel 668401 sz. 1; 2; 3 méret: 1–1 db

HOLEX marokcsavarhúzó Phillips-hez, 668471 sz. 2 méret: 1 db  
 HOLEX vanádium kombinált fogó 702995 sz. 160 méret: 1 db  
 HOLEX vízpumpafogó fogó, 706145 sz. 250 méret: 1 db  
 HOLEX telefonfogó, egyenes 713195 sz. 160 méret: 1 db  
 HOLEX lakatos kalapács, 750125 sz. 300 méret: 1 db

## Műszaki leírás

Szerszámok száma	26
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Szélesség G-ben	20
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség	500 mm
Energiaellátás	Elemes
Kivitel	Keményhab betét műhelykocsi-fiókhhoz
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez, rövid Kereszthorony méret 2	668471 2
Lakatos kalapács Súly nyél nélkül 300 g	750125 300

LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X21 mm	610950 18X21
Mérőszalag Szalaghossz 3 m	462010 3
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660701 8
Telefonfogó, egyenes, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 160 mm	713195 160
Hajlított hatszögműkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9	627225 9
Kengyeles mikrométer Méréstartomány 0-25 mm	420200 0-25
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 1	668401 1
Villáskulcs Kulcsnyílások 19X22 mm	610950 19X22
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 3	668401 3
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610950 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610950 6X7
Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal Teljes hossz 160 mm	702995 160
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955081	952001 955081
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 5,5 mm	664201 5,5
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610950 8X9
Vízpumpafogó, foszfátózott,markolat bevonattal Teljes hossz 250 mm	706145 250
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610950 10X11
Alumínium vízmérték Hossz 300 mm	467435 300
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660701 5,5
Digitális műhelytolómérőABS Méréstartomány 150 mm	412821 150
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 2	668401 2
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610950 12X13
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610950 16X17