

**Fordítóvas, állítható, Típus: 0****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 148410 0 |
| GTIN | 4062406208165 |
| Árucikk kategória | 12L |

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Normál igénybevételhez: Présöntött cink ház.

Műszaki leírás

| | |
|---|--------------|
| Kézi menetfúró DIN 352 | M1 – M8 |
| Teljes hossz | 125 mm |
| Befogási tartomány <input type="checkbox"/> | 2 - 5 mm |
| Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206 | 2,5 - 6,5 mm |
| Szabvány | DIN 1814 |
| Termék fajtája | Fordítóvas |