

**Fordítóvas, állítható, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148410 3
GTIN	4062406208202
Árucikk kategória	12L

**Leírás****Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

**Normál** igénybevételhez: Présöntött cink ház.

**Műszaki leírás**

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	6,5 - 15 mm
Teljes hossz	370 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M5 – M20
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	4,9 - 12 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas