

**Fordítóvas, állítható, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148410 1
GTIN	4062406208172
Árucikk kategória	12L

**Leírás****Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

**Normál** igénybevételhez: Présöntött cink ház.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
Kézi menetfűró DIN 352	M1 – M10
Teljes hossz	175 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas