

**Fordítóvas, állítható, Típus: 1.1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Árucikk kategória	12L

**Leírás****Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

**Normál** igénybevételhez: Présöntött cink ház.

**Műszaki leírás**

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	2 - 8 mm
Teljes hossz	175 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M12
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas