

**Fordítóvas, állítható, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148410 2
GTIN	4062406208196
Árucikk kategória	12L

**Leírás****Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

**Normál** igénybevételhez: Présöntött cink ház.

**Műszaki leírás**

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	5 - 10 mm
Teljes hossz	265 mm
Befogási tartomány □	3 - 9 mm
Kézi menetfűró DIN 352	M4 – M12
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas