

**Fordítóvas, állítható, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148410 5
GTIN	4062406210427
Árucikk kategória	12L

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Normál igénybevételhez: Présöntött cink ház.

Műszaki leírás

Kézi menetfúró DIN 352	M12 – M33
Teljes hossz	700 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	9 - 26 mm
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	7 - 20 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas