

**Garant****Csillag-villáskulcs készlet, Kulcsok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613610 9
GTIN	4062406219673
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.  
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillag-oldal **HT-Drive** profillal.

**Szabvány:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Alapanyag:**

Króm-ötvözött acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Tartalom:**

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret

**Figyelem:****HT-Drive** – a különlegesen méretpontos profil.**Előny:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Műszaki leírás**

Termék fajtája	Csavarkulcs
----------------	-------------

**Tartozék**

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613600 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613600 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613600 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613600 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613600 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613600 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613600 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613600 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613600 17