

**Garant****Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, Kulcsok száma: 8****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 615610 8      |
| GTIN              | 4062406219710 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **HT-Drive** profillal.

**Szabvány:****DIN 838 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Tartalom:**

1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Figyelem:**

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Minden GARANT és STAHLWILLE hajlított kettős csillagkulcs ezzel a profillal készül – felismerhető az **AS-Drive** jelölésről.

**Műszaki leírás**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Kulcsok száma     | 8        |
| Csillag helyzete  | 75 fok   |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Gyártási eljárás         | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag                | Króm ötvözet acél        |
| Felület                  | Matt krómozott           |
| Mérőrendszer, metrikus   | igen                     |
| Mérőrendszer, colos      | nem                      |
| Erősen hajlított csillag | nem                      |
| Termék fajtája           | Csavarkulcs              |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 6X7 mm   | 615600 6X7   |
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 18X21 mm | 615600 18X21 |
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 8X9 mm   | 615600 8X9   |
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 19X22 mm | 615600 19X22 |
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 14X15 mm | 615600 14X15 |
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 12X13 mm | 615600 12X13 |
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 10X11 mm | 615600 10X11 |
| Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 16X17 mm | 615600 16X17 |