

**Garant****Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614600 15
GTIN	4062406220662
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

**Szabvány:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:**

**HT-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **HT-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

**Előnyök:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	215 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	11 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Maximális pofamagasság $h_1$	7 mm
Csillag helyzete	10 fok

Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
szikramentes	nem
Erősen hajlított csillag	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs