

Garant**Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 13X15mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 615600 13X15 |
| GTIN | 4062406220907 |
| Árucikk kategória | 61A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **HT-Drive** profillal.

Szabvány:**DIN 838 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive – a különlegesen méretpontos profil.

Előny

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max | 23 mm |
| Kulcs hossza L | 245 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 13 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Kulcsnyílás ₂ | 15 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Maximális gyűrű Ø D ₁ max | 22 mm |
| Csillag helyzete | 75 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Matt krómozott |
| Erősen hajlított csillag | igen |
| Nyitott csillag | nem |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |