

Garant**Villáskulcs, Kulcsnyílások: 27X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610600 27X32
GTIN	4062406220433
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:**DIN 3110 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	32 mm
Kulcsnyílás ₁	27 mm
Kulcs hossza L	300 mm
Maximális pofaszélesség b1	60 mm
Maximális pofaszélesség b2	70 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális pofamagasság h	10 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok

Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs