

Garant**Kulcs készlet, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610610 10
GTIN	4062406220488
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:**DIN 3110 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30 col

Műszaki leírás

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610600 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X24 mm	610600 21X24
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610600 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X30 mm	610600 27X30
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610600 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610600 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610600 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610600 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610600 6X7
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610600 18X19