



## Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Fém kivitel, Típus: 13-1/2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kulcs nélküli fúrótokmány automatikus radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).**
- **Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, 6-szög kulcsos rásegítés.**
- **Jó körfutási pontosság.**
- **Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).**

Ütközésvédelemmel felszerelve.

Egyrészes fúró befogó ház; a fúró befogó a fúrógép orsójának a megállásakor egy kézzel nyitható. Extrém rövid felépítésű.

### Műszaki leírás

Fúrófej hossza nyitva	51 mm
Fúrótokmány hossz zárva	60,9 mm
Maximális gépteljesítmény	1100 W
Befogó	1/2 – 20 coll
Befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Típus	13-1/2

Külső Ø	42,4 mm
Radiális reteszelés	igen
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli