

Garant**Menetmetsző balmenet, M – LH: M30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140620 M30
GTIN	4062406221829
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.

1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Vágásirány: balra

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3,5 mm

Külső Ø: 65 mm

Magasság: 25 mm

Műszaki leírás

Külső Ø	65 mm
Emelkedés	3,5 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Magasság	25 mm
Menetméret	M30

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	balra
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		