

**Garant****Menetmetsző Hatszög, M: M36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140920 M36
GTIN	4062406221935
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Külső hatszög szabványos kulcsméretetekhez. Terelőél **nélkül. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Figyelem:**

Sérült menetek utánvágásához vagy nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetmetszéshez.

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 4 mm

Kulcsnyílás: 60 mm

Magasság: 25 mm

**Műszaki leírás**

Magasság	25 mm
Emelkedés	4 mm
Kulcsnyílás	60 mm
Menetméret	M36

Vágásirány	jobbos
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 382
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		