

Garant**Menetmetsző balmenet, M – LH: M33****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 140620 M33 |
| GTIN | 4062406221836 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.

1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Vágásirány: balra

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3,5 mm

Külső Ø: 65 mm

Magasság: 25 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-----------|
| Külső Ø | 65 mm |
| Tűrés osztály | DIN 13 6g |
| Emelkedés | 3,5 mm |
| Magasság | 25 mm |
| Menetméret | M33 |

| | |
|----------------|-------------|
| Menetfajta | M-LH |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | EN 22568 |
| Vágásirány | balra |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |